

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9901 с пластиковым приёмником

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

14 269 руб.

Оптовая цена

13 595 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9901 с пластиковым приёмником

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9901 с пластиковым приёмником — устройство для получения дистиллированной воды в домашних условиях, небольших лабораториях, аптеках и отделениях больницы. Корпус выполнен из красного металла, водосборник — из пластика.

Прибор не требует специального подключения к водоснабжению, электричеству или заземлению. Имеет автоотключение электропитания при температуре нагрева выше 160 °С. Компактный размер позволяет легко размещать аквадистиллятор на столе и быстро убирать в шкаф. Прост в эксплуатации, надежен и имеет доступную цену. Вода проходит дополнительную очистку через угольный фильтр, который рекомендуется менять каждые 3–5 месяцев в зависимости от частоты использования.

При включении в розетку устройство сразу начинает работу. После окончания воды или по необходимости аквадистиллятор выключается автоматически. Для повторного цикла налейте воду, закройте крышку и нажмите кнопку «ВКЛ». Для экстренного выключения можно выдернуть вилку из розетки.

Особенности

- Металлический корпус красного цвета и пластиковый водосборник.
- Не требует подключения к коммуникациям.
- Автоотключение при температуре нагрева выше 160 °С.
- Компактные размеры, легко размещается на столе и убирается в шкаф.
- Привлекательный внешний вид.
- Простота эксплуатации и надежность в работе.
- Дополнительная очистка воды через угольный фильтр.
- Доступная цена и гарантия производителя.

Особенности эксплуатации

При включении в розетку аквадистиллятор сразу начинает работу, поэтому перед включением убедитесь, что в нём есть вода. Когда вода закончится, дистиллятор выключится самостоятельно. После остывания можно запустить повторный цикл. Налейте в аквадистиллятор воду, закройте крышку и нажмите кнопку «ВКЛ».

Внимание: кнопка работает только на включение. Чтобы выключить дистиллятор во время работы, необходимо выдернуть вилку из розетки (или он выключится сам, когда в нём не останется воды).

Комплектация

- Аквадистиллятор.
- Пластиковая ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок на горло ёмкости.
- Крышка на горло ёмкости.
- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель, установленный в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	1 л/ч
Максимальный объём исходной воды для одного цикла	3,7 л
Расход воды на получение 1 л дистиллята	1,2 л

Отзывы

Наши покупатели приобретают дистиллятор BL для различных целей. Вот только некоторые из них:

Алексей, Москва: «Мы используем дистиллированную воду для приготовления коралловой воды».

Евгений, Москва: «Страдаю заболеванием почек, по рекомендации врачей стараюсь употреблять в пищу дистиллированную воду, очищенную от солей».

Анастасия, Москва: «Недорогой и удобный вариант для нашего стоматологического кабинета».

Александр, Новосибирск: «Хотим попробовать сами готовить самогон, так как не доверяем продаваемой водке низкого качества».

Преимущества

- Простое и надёжное получение дистиллированной воды дома и в небольших лабораториях.
- Металлический корпус и пластиковый водосборник обеспечивают долговечность и лёгкость ухода.
- Автоотключение при температуре нагрева выше 160 °С для безопасности использования.
- Не требует специального подключения к водопроводу, электричеству или заземлению.
- Компактные размеры позволяют удобно размещать на столе и хранить в шкафу.
- Вода проходит дополнительную очистку через угольный фильтр, обеспечивая более чистый дистиллят.
- Привлекательный внешний вид и современный дизайн.
- Простота эксплуатации, не требует специального обучения.
- Экономичное энергопотребление при работе.
- Комплект поставки включает всё необходимое для начала эксплуатации: дистиллятор, ёмкость для воды, колпачки, крышку, фильтр, уплотнитель, чистящее средство и провод электропитания.
- Подходит для использования в домашних условиях, аптеках, лабораториях и отделениях больниц.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010015180.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010015180.pdf
Габариты, мм	200 × 270 × 390
Вес, кг	5.3
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.