

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9901 со стеклянным приёмником

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

17 040 руб.

Оптовая цена

16 358 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9901 со стеклянным приёмником

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9901 — компактное устройство для получения дистиллированной воды в домашних условиях, небольших лабораториях, аптеках и отделениях больниц. Прибор не требует подключения к водопроводу и заземлению, прост в эксплуатации и обеспечивает стабильное качество получаемого дистиллята.

Корпус аквадистиллятора выполнен из металла, приёмник — из прочного стекла. Вода проходит дополнительную очистку через угольный фильтр, который рекомендуется заменять каждые 3–5 месяцев в зависимости от интенсивности использования. Автоматическое отключение питания при достижении температуры свыше 160 °C гарантирует безопасность работы. Устройство легко размещается на столе и занимает минимум места.

Stegler BL-9901 удобен для регулярного использования, не требует специального обслуживания и подходит как для профессионального, так и для бытового применения.

Особенности

- Корпус из металла и стеклянный водосборник.
- Не требует подключения к водопроводу, заземлению и отдельной линии электропитания.
- Автоматическое отключение при температуре нагрева свыше 160 °C.
- Компактное настольное исполнение, удобное хранение.
- Простое управление — запуск одним нажатием кнопки.
- Дополнительная фильтрация воды через угольный фильтр.
- Современный дизайн и удобство обслуживания.
- Надёжность, гарантия качества и доступная стоимость.

Особенности эксплуатации

- Перед включением убедитесь, что в резервуаре есть вода.
- Работа начинается автоматически после подключения к сети.
- После завершения цикла и остывания прибора можно запустить повторную дистилляцию.
- Выключение во время работы производится отключением питания из розетки.

Комплектация

- Аквадистиллятор Stegler BL-9901.
- Стеклянная ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок и крышка для горла ёмкости.
- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Производительность	1 л/ч	
Максимальный объём исходной воды для одного цикла		3,7 л
Расход воды на получение 1 л дистиллята	1,2 л	
Температура автоотключения	160 °C	
Материал корпуса	металл	
Материал водосборника	стекло	
Тип фильтрации	угольный фильтр	
Частота замены фильтра	1 раз в 3–5 месяцев	
Тип установки	настольный	
Назначение	для бытового и лабораторного использования	

Отзывы

Наши покупатели приобретают дистиллятор BL для различных целей. Вот только некоторые из них:

Алексей, Москва: «Мы используем дистиллированную воду для приготовления коралловой воды».

Евгений, Москва: «Страдаю заболеванием почек, по рекомендации врачей стараюсь употреблять в пищу дистиллированную воду, очищенную от солей».

Анастасия, Москва: «Недорогой и удобный вариант для нашего стоматологического кабинета».

Александр, Новосибирск: «Хотим попробовать сами готовить самогон, так как не доверяем продаваемой водке низкого качества».

Преимущества

- Подходит для получения дистиллированной воды в домашних условиях, аптечных и лабораторных целях.
- Не требует подключения к водопроводу, заземлению или специальной установке.
- Автоматически отключается при температуре нагрева свыше 160 °C, что повышает безопасность работы.
- Вода проходит дополнительную фильтрацию через угольный фильтр, что обеспечивает высокую степень очистки.
- Компактная настольная конструкция позволяет разместить прибор на любой поверхности.
- Корпус выполнен из металла, а приёмная ёмкость — из стекла, что повышает долговечность и гигиеничность эксплуатации.
- Простота управления: запуск осуществляется одной кнопкой — без сложных настроек и режимов.
- Автоматическое завершение цикла после выкипания воды и возможность быстрого повторного запуска после остывания.
- Экономное энергопотребление и высокая производительность — до 1 л дистиллированной воды в час.
- Лёгкая очистка и удобство технического обслуживания благодаря съёмным элементам.
- В комплект входит всё необходимое для работы: стеклянная ёмкость, угольный фильтр, колпачок, крышка, чистящее средство и сетевой шнур.
- Надёжный, безопасный и долговечный прибор для повседневного использования.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Stegler

Страна бренда

Китай

Отрасли

Для дома

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010014140.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010014140.pdf>

Габариты, мм	200 × 270 × 390
Вес, кг	5.3
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.