

Электронагреватель трубчатый 2,5 кВт для моделей выпущенных после 2021 года, межосевое расстояние 45 мм

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

3 125 руб.

Оптовая цена

3 075 руб.

LISTON

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Электронагреватель трубчатый 2,5 кВт для LISTON A 1110 и LISTON A 1210. Межосевое расстояние между креплениями – 45 мм

Электронагреватель трубчатый мощностью 2,5 кВт — сменный нагревательный элемент, предназначенный для паровых стерилизаторов LISTON A 1110 и LISTON A 1210, выпущенных после. Обеспечивает надёжный и эффективный нагрев воды до температур, необходимых для паровой стерилизации.

Изделие изготовлено в соответствии с техническими требованиями к оборудованию данного класса, отличается устойчивостью к перепадам температуры и длительным сроком службы. Подходит только для моделей с межосевым расстоянием креплений 45 мм.

Является оригинальной запасной частью, рекомендованной производителем стерилизаторов LISTON. Использование оригинальных нагревательных элементов обеспечивает стабильную работу стерилизатора, точный контроль температуры и долговечность всей системы.

Монтаж электронагревателя осуществляется техническим специалистом. Установка требует соблюдения всех норм безопасности и отключения прибора от электросети перед началом работ.

Совместимость и применение

Применяется в медицинских и лабораторных стерилизаторах LISTON A 1110 и LISTON A 1210,.

Устанавливается в камеру стерилизации и обеспечивает нагрев воды до образования пара.

Не подходит для моделей, выпущенных до 2021 года или с иным межосевым расстоянием креплений.

Особенности

Оригинальная запасная часть от производителя LISTON

Подходит для моделей LISTON A 1110 и LISTON A 1210

Межосевое расстояние между креплениями — 45 мм

Мощность 2,5 кВт обеспечивает быстрый нагрев

Устойчив к коррозии и высоким температурам

Технические характеристики

Параметр	Значение
Назначение	Стерилизаторы LISTON A 1110 и LISTON A 1210
Тип	Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Мощность	2,5 кВт
Межосевое расстояние	45 мм
Материал	Коррозионно-стойкий металл
Температурный режим	До 134 °C

Совместимость	LISTON A 1110 и LISTON A 1210
Производитель	LISTON

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	300 × 40 × 40
Вес, кг	0.4
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.