

## Медицинский холодильник Бирюса М409 (115 л, 0...+8 °С)

Медицинские холодильники



### Ваша цена

Розница

**17 800 руб.**

Оптовая цена

**17 648 руб.**

**бирюса**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Медицинский холодильник Бирюса М409

Медицинский холодильник Бирюса М409 — компактный однокамерный холодильник, предназначенный для хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий, реактивов и других материалов, требующих соблюдения температурного режима от 0 до +8 °С. Благодаря небольшим габаритам модель подходит для оснащения процедурных, лабораторий, аптек, прививочных кабинетов, диагностических центров и других медицинских учреждений.

Холодильник оснащён механической системой управления, обеспечивающей простую и надёжную эксплуатацию. Внутреннее пространство объёмом 115 л оборудовано тремя полками с полезной площадью хранения 0,48 м², что позволяет рационально разместить содержимое.

Бирюса М409 отличается низким энергопотреблением, тихой работой и оснащён светодиодным освещением внутренней камеры. Возможность перевешивания двери облегчает установку оборудования в помещениях с ограниченным пространством.

### Особенности

- Температурный режим хранения от 0 до +8 °С.
- Компактная однокамерная конструкция.
- Механическая система управления.
- Полезный внутренний объём — 115 л.
- Три съёмные полки.
- Полезная площадь хранения — 0,48 м².
- Глухая металлическая дверь.
- Возможность перевешивания двери.
- Светодиодное внутреннее освещение.
- Низкий уровень шума.
- Экономичное энергопотребление.
- Корпус цвета металл.

### Показания к применению

- Хранение лекарственных препаратов.
- Хранение медицинских изделий.
- Хранение лабораторных реактивов.
- Хранение расходных материалов, требующих температурного режима от 0 до +8 °С.
- Использование в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, диагностических и медицинских центрах.

### Комплект поставки

- Медицинский холодильник Бирюса М409.
- Полки — 3 шт.
- Руководство по эксплуатации.

### Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

|                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Температура хранения                                                                     | 0 – +8 °С                           |
| Тип холодильника                                                                         | Однокамерный                        |
| Тип двери                                                                                | Глухая                              |
| Цвет                                                                                     | Металлик                            |
| Количество полок                                                                         | 3                                   |
| Полезная площадь хранения                                                                | 0,48 м²                             |
| Тип управления                                                                           | Механическое                        |
| Суточный расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 24 °С)<br>0,47 кВт·ч |                                     |
| Возможность перевешивания двери                                                          | Да                                  |
| Освещение                                                                                | Светодиодное                        |
| Температура окружающей среды                                                             | 10 – 35 °С                          |
| Допустимая относительная влажность                                                       | Не более 80 % при температуре 25 °С |
| Средний срок службы                                                                      | Не менее 10 лет                     |

## Преимущества

- Компактные размеры позволяют установить холодильник даже в небольших медицинских кабинетах и лабораториях.
- Температурный диапазон хранения от 0 до +8 °С подходит для хранения лекарственных препаратов, реагентов и медицинских изделий.
- Механическая система управления отличается простотой эксплуатации и надёжностью.
- Полезный объём 115 л обеспечивает удобное размещение содержимого.
- Три полки позволяют рационально организовать внутреннее пространство.
- Полезная площадь хранения составляет 0,48 м².
- Светодиодное внутреннее освещение обеспечивает хорошую видимость содержимого при минимальном энергопотреблении.
- Возможность перевешивания двери облегчает установку холодильника с учётом особенностей помещения.
- Низкий уровень шума — не более 40 дБА.
- Экономичное энергопотребление — всего 0,47 кВт·ч в сутки.
- Номинальная потребляемая мощность составляет 47 Вт.
- Один компрессор обеспечивает стабильную работу холодильной системы.
- Глухая дверь защищает содержимое от воздействия света.
- Корпус цвета металл устойчив к повседневной эксплуатации и легко очищается.
- Средний срок службы составляет не менее 10 лет.

## Характеристики

| Параметр:                             | Показатель:                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>                          | Бирюса                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Страна бренда</b>                  | Россия                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Отрасли</b>                        | Для дома                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ссылка на документы</b>            | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010040929.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010040929.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010040929.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010040929.pdf</a> |
| <b>Дверцы</b>                         | непрозрачные металлические                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Температура в холодильнике, °С</b> | 0 ... +8                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Общий объём, л</b>                 | 115                                                                                                                                                                                                                              |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Количество компрессоров, шт | 1           |
| Максимальный шум, дБ        | 40          |
| Габариты, мм                | 480×605×870 |
| Вес, кг                     | 27          |
| Вес в упаковке, кг          | 28          |
| Габариты в упаковке, мм     | 510×665×905 |
| Электропитание, В           | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт   | 47          |
| Страна производства         | Россия      |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.