

Паровой стерилизатор Stegler VK-18

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница

41 551 руб.

Оптовая цена

39 889 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: с ручным управлением
- Объем рабочей камеры, л: 18
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø300×260

Описание

Паровой стерилизатор Stegler VK-18

Паровой стерилизатор Stegler VK-18 — лабораторный автоклав для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Обеспечивает высокую эффективность против всех известных микроорганизмов, включая бактериальные споры, и подходит для обработки посуды, растворов, субстратов, перевязочных материалов, инструментов, перчаток и других предметов, устойчивых к воздействию пара.

Прибор позволяет стерилизовать полые, пористые, обернутые и упакованные изделия, стеклянную лабораторную посуду и жидкости. Стерилизатор оснащён камерой с нагревательным элементом, предохранительным и выпускным клапанами, а также системой управления с ручками регулятора давления и температуры и таймером.

Обратите внимание, стерилизатор не является медицинским изделием и не имеет регистрационного удостоверения.

Особенности

- Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.
- Возможность установки времени работы с таймером до 60 мин.
- Тумблер включения предварительного нагрева.
- Тумблер включения основного режима работы.
- Два клапана: предохранительный и выпускной.
- Регулятор давления и температуры для точного контроля процесса.
- Компактный и эргономичный дизайн.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём стерилизационной камеры	18 л
Внутренний диаметр и высота стерилизационной камеры	Ø300 × 260 мм
Внутренний диаметр и высота контейнера для стерилизации	Ø275 × 240 мм
Внутренний диаметр и высота поддона контейнера	Ø250 × 17 мм
Макс безопасное/рабочее давление	0,165/0,25 МПа
Рабочее давление	0,105 - 0,14 МПа
Диапазон регулировки давления	0,02 - 0,25 МПа (температура насыщенного пара 105 до 138 °C)
Диапазон установленного времени	0 - 60 мин

Преимущества

- Материал - нержавеющая сталь.
- Возможность установки времени работы.
- Тумблер включения предварительного нагрева.
- Тумблер включения основного режима работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	18
Размеры рабочей камеры, мм	Ø300×260
Габариты, мм	390 × 400 × 550
Вес, кг	16
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 000
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.