

## Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT для приборов HEINE

Офтальмоскопы и фундус-камеры

Арт. X-007.99.396



Под заказ

### Описание

#### Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT для приборов HEINE

Перезаряжаемая рукоятка HEINE BETA 4 NT предназначена для питания совместимых диагностических инструментов HEINE и обеспечивает стабильную работу медицинского оборудования при проведении диагностических осмотров и исследований.

Рукоятка оснащена литий-ионным аккумулятором и нижней вставкой BETA 4 NT. Высококачественная металлическая конструкция обеспечивает прочность, устойчивость к интенсивной эксплуатации и длительный срок службы.

Эксклюзивный автоматический коннектор с замком гарантирует надёжную фиксацию инструментальных головок без трения между металлическими элементами соединения. Такая конструкция снижает износ компонентов и сохраняет стабильность соединения на протяжении всего срока эксплуатации.

HEINE BETA 4 NT поддерживает бесступенчатую регулировку яркости при помощи встроенного реостата с индикатором уровня мощности. Настроенный уровень яркости сохраняется при каждом последующем включении устройства.

Встроенная система защиты от глубокого разряда предотвращает полный разряд аккумулятора и способствует увеличению срока службы аккумуляторной системы. Литий-ионная технология исключает эффект памяти и позволяет выполнять зарядку независимо от текущего уровня заряда.

Функция готовности к работе обеспечивает автоматическое включение и выключение рукоятки при установке в зарядное устройство. Это снижает риск преждевременного выгорания лампы и повреждения аккумулятора при случайно оставленном включённом инструменте.

#### Особенности

- Перезаряжаемая рукоятка с литий-ионным аккумулятором.
- Высококачественная металлическая конструкция.
- Повышенная прочность и долговечность.
- Эксклюзивный автоматический коннектор с замком.
- Надёжная фиксация инструментальных головок.
- Отсутствие трения между металлическими частями соединения.
- Снижение износа соединительных элементов.
- Бесступенчатая регулировка яркости.
- Реостат регулировки яркости с индикатором мощности.
- Сохранение выбранного уровня яркости при повторном включении.
- Литий-ионная технология без эффекта памяти.
- Возможность зарядки при любом уровне заряда аккумулятора.
- Система защиты от глубокого разряда аккумулятора.
- Увеличенное время автономной работы.
- Быстрая зарядка аккумулятора.
- Функция автоматического включения и выключения в зарядном устройстве.
- Предотвращение преждевременного выгорания лампы.
- Защита аккумулятора от повреждения при случайном оставлении прибора включённым.
- Совместимость с диагностическими приборами HEINE.

#### Комплект поставки

- Рукоятка HEINE BETA 4 NT.
- Аккумулятор Li-ion L 3.5 V.

## Технические характеристики

| Характеристика                              | Значение                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип аккумулятора                            | Li-ion                                              |
| Регулировка яркости                         | Бесступенчатая                                      |
| Тип регулировки яркости                     | Реостат                                             |
| Время автономной работы                     | До 6 недель при использовании светодиодных приборов |
| Система безопасности                        | Защита от глубокого разряда аккумулятора            |
| Материал корпуса                            | Металл                                              |
| Совместимость                               | Диагностические приборы HEINE                       |
| Совместимость с зарядным устройством NT 300 | Несовместима                                        |

## Преимущества

- Высококачественная металлическая конструкция для длительного срока службы.
- Эксклюзивный автоматический коннектор с надёжной фиксацией инструментальных головок.
- Отсутствие трения между металлическими элементами соединения снижает износ.
- Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти.
- Возможность зарядки независимо от текущего уровня заряда аккумулятора.
- Система защиты от глубокого разряда аккумулятора.
- Продлённый срок службы аккумуляторной системы.
- Бесступенчатая регулировка яркости.
- Реостат регулировки яркости с индикацией уровня мощности.
- Сохранение установленного уровня яркости при каждом включении.
- До 6 недель автономной работы при использовании светодиодных приборов.
- Быстрая зарядка аккумулятора.
- Функция автоматического включения и выключения при установке в зарядное устройство.
- Предотвращение преждевременного выгорания лампы.
- Защита аккумулятора при случайном оставлении прибора включённым.
- Надёжная фиксация инструментальных головок на протяжении всего срока эксплуатации.
- Повышенная устойчивость к ежедневной интенсивной эксплуатации.
- Совместимость с диагностическими приборами HEINE.
- Оптимальна для использования со светодиодными диагностическими приборами.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы медицинского специалиста.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:       |
|---------------------|-------------------|
| Артикул             | X-007.99.396      |
| Бренд               | HEINE Optotechnik |
| Страна бренда       | Германия          |
| Вес, кг             | 0.235             |
| Электропитание, В   | 3.5               |
| Страна производства | Германия          |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.