

Процедурные часы НанЭма ПЧ-3 (питание от сети)

Таймеры и секундомеры



Ваша цена

Розница

18 300 руб.

Оптовая цена

17 860 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип секундомера: Электронный (работает от сети или батареек)

Описание

Процедурные часы НанЭма ПЧ-3 (питание от сети)

Процедурные часы НанЭма ПЧ-3 предназначены для контроля продолжительности физиотерапевтических, косметологических, терапевтических и лабораторных процедур. Устройство применяется для организации точного временного контроля и звукового оповещения об окончании установленного интервала.

Часы оснащены электронно-кварцевым механизмом, обеспечивающим высокую точность измерения времени и длительный срок службы. Циферблат защищён стеклом, а корпус выполнен из ударопрочного полистирола белого цвета, устойчивого к эксплуатационным нагрузкам.

На верхней части корпуса предусмотрены специальные гнёзда для хранения 10 латунных штырьков. Для задания времени окончания процедуры штырёк устанавливается в отверстие напротив соответствующей минуты на циферблате. При достижении минутной стрелкой установленной позиции происходит замыкание контакта и срабатывает встроенный звуковой сигнал. Одновременно возможно проведение контроля времени для 10 процедур.

Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. Конструкцией также предусмотрена возможность автономной работы от двух элементов питания типа АА по 1,5 В.

Особенности

- Электронно-кварцевый механизм повышенной точности.
- Контроль длительности физиотерапевтических, терапевтических, косметологических и лабораторных процедур.
- Встроенный зуммер для подачи звукового сигнала окончания процедуры.
- Одновременный контроль времени до 10 процедур.
- 10 пронумерованных латунных штырьков для установки времени окончания.
- Отверстия вокруг циферблата расположены с шагом 1 минута.
- Гнёзда для хранения штырьков расположены на верхней части корпуса.
- Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола белого цвета.
- Циферблат защищён стеклом.
- Простая установка времени звукового сигнала.
- Питание от электросети.
- Возможность автономного питания от 2 элементов типа АА.
- Длительный срок службы.
- Производство — Россия.

Комплект поставки

- Часы ПЧ-3 — 1 шт.
- Штырёк латунный пронумерованный — 10 шт.
- Предохранитель ВПТ6-1 — 1 шт.
- Паспорт изделия — 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	настольное
Материал корпуса	пластик
Дополнительное питание	2 элемента типа АА по 1,5 В
Одновременно дозируемые процедуры	10
Интервал подачи звукового сигнала	от 1 до 60 мин
Длительность звукового сигнала	от 10 до 60 с
Наработка на отказ	не менее 800 ч
Гарантия	12 месяцев

Преимущества

- Электронно-кварцевый механизм обеспечивает высокую точность отсчёта времени.
- Возможность одновременного контроля продолжительности до 10 процедур.
- Встроенный зуммер автоматически оповещает об окончании установленного времени.
- Простая механическая установка времени окончания процедуры с помощью латунных штырьков.
- Шаг установки сигнала составляет 1 минуту.
- Подходящие пронумерованные латунные штырьки облегчают одновременное ведение нескольких процедур.
- Специальные гнезда на корпусе обеспечивают удобное хранение штырьков.
- Ударопрочный корпус из полистирола устойчив к ежедневной эксплуатации.
- Защитное стекло предотвращает повреждение циферблата.
- Подходит для организации работы физиотерапевтических кабинетов и процедурных помещений.
- Настольное исполнение обеспечивает удобное размещение на рабочем месте.
- Питание от электросети позволяет использовать часы без регулярной замены элементов питания.
- Предусмотрена возможность резервного питания от элементов типа АА.
- Продолжительный ресурс работы и надёжность конструкции.
- Наработка на отказ составляет не менее 800 ч.
- Простота эксплуатации не требует специального обучения персонала.
- Изготовлены в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Новоаннинский завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Тип секундомера	Электронный (работает от сети или батареек)
Габариты, мм	177×179×58
Вес, кг	0.8
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.