

## Стартер OSRAM ST 151 (4-22 Вт)

Бактерицидные лампы для облучателей



**Ваша цена**

Розница

**42 руб.**

**Оптовая цена**

**40 руб.**

**OSRAM**

В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Стартер OSRAM ST 151 (4–22 Вт)

Стартер OSRAM ST 151 — компактное зажигающее устройство, предназначенное для запуска люминесцентных ламп мощностью от 4 до 22 Вт. Применяется в одно- и двухламповых схемах включения при питании от сети переменного тока 230 В.

Конструкция стартера включает биометаллическую пластину, которая при нагревании изгибается, замыкая цепь и обеспечивая кратковременный ток для поджига лампы. После зажигания лампы пластина остывает и размыкает цепь, позволяя устройству перейти в режим нормальной работы.

Корпус OSRAM ST 151 выполнен из огнеупорного поликарбоната с высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивая безопасную эксплуатацию. Встроенный помехоподавляющий конденсатор снижает электромагнитные помехи и продлевает срок службы ламп. Стартер используется в осветительных системах, включая медицинские, лабораторные и бактерицидные установки, где требуется стабильное и мягкое зажигание люминесцентных источников света.

### Особенности

- Предназначен для запуска люминесцентных ламп мощностью 4–22 Вт.
- Подходит для одиночных и двойных схем включения.
- Корпус из огнеупорного диэлектрического пластика (поликарбоната).
- Встроенный помехоподавляющий конденсатор для снижения электромагнитных помех.
- Быстрое и надёжное зажигание люминесцентных ламп.
- Работа от сети 230 В AC.
- Совместим с бактерицидными и осветительными лампами медицинского назначения.

### Технические характеристики

| Характеристика     | Значение                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Тип устройства     | Стартер для люминесцентных ламп                   |
| Мощность лампы     | 4–22 Вт                                           |
| Рабочее напряжение | 230 В AC                                          |
| Тип подключения    | Двухштырьковое                                    |
| Конденсатор        | Помехоподавляющий встроенный                      |
| Материал корпуса   | Огнеупорный поликарбонат                          |
| Схема включения    | Последовательная, одиночная или двойная           |
| Назначение         | Для зажигания люминесцентных и бактерицидных ламп |

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Бренд                     | OSRAM       |
| Страна бренда             | Германия    |
| Габариты, мм              | 40,3 × 21,5 |
| Электропитание, В         | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт | 4-22        |
| Страна производства       | Китай       |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.