

Трубчатый Электронагреватель Ливам 3,0 кВт для аквадистилляторов АЭ-4, АЭ-15, АДЭ-40, УПВА-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

2 594 руб.

Оптовая цена

2 498 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Трубчатый электронагреватель Ливам 3,0 кВт для аквадистилляторов

Трубчатый электронагреватель Ливам 3,0 кВт — сменный нагревательный элемент, предназначенный для работы в составе лабораторных и медицинских аквадистилляторов моделей [АЭ-4](#), [АЭ-15](#), [АДЭ-40](#), [УПВА-15](#), [БЭ-12](#).

Электронагреватель обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды, необходимый для функционирования установок водоочистки и дистилляции. Номинальная мощность составляет 3,0 кВт при напряжении 220 В. ТЭН выполнен из качественных материалов и имеет диаметр оболочки 10 мм, что гарантирует устойчивость к нагревой нагрузке и длительный срок службы.

Благодаря стандартному межцентровому расстоянию 80 мм и резьбовым штуцерам М18×1,5, прибор легко устанавливается и совместим с указанными моделями без необходимости дополнительных переходников или доработки. Рабочая среда — вода. Высота нагревателя составляет 100 мм с допуском -5 мм.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальная мощность	3,0 кВт
Напряжение	220 В
Межцентровое расстояние	80 мм
Резьба штуцеров	М18×1,5
Высота (рабочая)	100 – 5 мм
Диаметр оболочки ТЭНа	10 мм

Тип рабочей среды вода

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	90 мм
Максимальная ширина	70 мм
Максимальная высота	100 мм
Максимальный вес	0,47 кг
Общий вес	0,47 кг
Общий объём	0,00063 м³

Преимущества

Электронагреватель для АЭ-4, АЭ-15, АДЭ 40 и УПВА-15 обеспечивает эффективный и надёжный

подогрев воды в дистилляторах, соответствия требованиям медицинских учреждений к безопасности и стабильности работы оборудования:

- Совместимость с популярными моделями — подходит для дистилляторов АЭ-4, АЭ-15, АДЭ 40 и УПВА-15 без необходимости модификации оборудования.
- Высокая надёжность конструкции — устойчив к воздействию воды и накипи, рассчитан на длительную эксплуатацию в интенсивном режиме.
- Быстрый нагрев — сокращает время выхода на рабочий режим, обеспечивая эффективную производительность дистиллятора.
- Простота установки и замены — упрощает техническое обслуживание без привлечения специализированного персонала.
- Энергоэффективность — снижает энергозатраты за счёт оптимального теплового КПД.
- Корпус из качественных материалов — устойчив к коррозии и химическим воздействиям, что особенно важно при постоянном контакте с водой.
- Соответствие стандартам безопасности — исключает риск перегрева и короткого замыкания.
- Компактные размеры — не требует дополнительного пространства в корпусе дистиллятора.

Электронагреватель обеспечивает стабильную работу дистилляторов, минимизируя простои и расходы на обслуживание, что делает его рациональным выбором для медицинских и лабораторных учреждений.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.