

## Трубчатый Электронагреватель Ливам 3,0 кВт для аквадистилляторов АЭ-4, АЭ-15, АДЭ-40, УПВА-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

**2 594 руб.**

Оптовая цена

**2 498 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Трубчатый электронагреватель Ливам 3,0 кВт для аквадистилляторов

Трубчатый электронагреватель Ливам 3,0 кВт — сменный нагревательный элемент, предназначенный для работы в составе лабораторных и медицинских аквадистилляторов моделей [АЭ-4](#), [АЭ-15](#), [АДЭ-40](#), [УПВА-15](#), [БЭ-12](#).

Электронагреватель обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды, необходимый для функционирования установок водоочистки и дистилляции. Номинальная мощность составляет 3,0 кВт при напряжении 220 В. ТЭН выполнен из качественных материалов и имеет диаметр оболочки 10 мм, что гарантирует устойчивость к нагревой нагрузке и длительный срок службы.

Благодаря стандартному межцентровому расстоянию 80 мм и резьбовым штуцерам М18×1,5, прибор легко устанавливается и совместим с указанными моделями без необходимости дополнительных переходников или доработки. Рабочая среда — вода. Высота нагревателя составляет 100 мм с допуском -5 мм.

#### Технические характеристики

| Параметр                | Значение   |
|-------------------------|------------|
| Номинальная мощность    | 3,0 кВт    |
| Напряжение              | 220 В      |
| Межцентровое расстояние | 80 мм      |
| Резьба штуцеров         | М18×1,5    |
| Высота (рабочая)        | 100 – 5 мм |
| Диаметр оболочки ТЭНа   | 10 мм      |

Тип рабочей среды вода

#### Транспортные характеристики

| Параметр            | Значение   |
|---------------------|------------|
| Количество мест     | 1          |
| Максимальная длина  | 90 мм      |
| Максимальная ширина | 70 мм      |
| Максимальная высота | 100 мм     |
| Максимальный вес    | 0,47 кг    |
| Общий вес           | 0,47 кг    |
| Общий объём         | 0,00063 м³ |

### Преимущества

Электронагреватель для АЭ-4, АЭ-15, АДЭ 40 и УПВА-15 обеспечивает эффективный и надёжный

подогрев воды в дистилляторах, соответствия требованиям медицинских учреждений к безопасности и стабильности работы оборудования:

- Совместимость с популярными моделями — подходит для дистилляторов АЭ-4, АЭ-15, АДЭ 40 и УПВА-15 без необходимости модификации оборудования.
- Высокая надёжность конструкции — устойчив к воздействию воды и накипи, рассчитан на длительную эксплуатацию в интенсивном режиме.
- Быстрый нагрев — сокращает время выхода на рабочий режим, обеспечивая эффективную производительность дистиллятора.
- Простота установки и замены — упрощает техническое обслуживание без привлечения специализированного персонала.
- Энергоэффективность — снижает энергозатраты за счёт оптимального теплового КПД.
- Корпус из качественных материалов — устойчив к коррозии и химическим воздействиям, что особенно важно при постоянном контакте с водой.
- Соответствие стандартам безопасности — исключает риск перегрева и короткого замыкания.
- Компактные размеры — не требует дополнительного пространства в корпусе дистиллятора.

Электронагреватель обеспечивает стабильную работу дистилляторов, минимизируя простои и расходы на обслуживание, что делает его рациональным выбором для медицинских и лабораторных учреждений.

## Характеристики

| Параметр:                 | Показатель: |
|---------------------------|-------------|
| Бренд                     | Ливам       |
| Страна бренда             | Россия      |
| Электропитание, В         | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 000       |
| Страна производства       | Россия      |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.