

Трубчатый электронагреватель Ливам 2,5 кВт для аквадистиллятора АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница

2 594 руб.

Оптовая цена

2 498 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Трубчатый электронагреватель Ливам 86А (ТЭН для АЭ-25, 2,5 кВт)

Ливам 86А — трубчатый электронагреватель мощностью 2,5 кВт, предназначенный для нагрева воды в аквадистилляторах [Ливам АЭ-25](#), выпущенных с ноября 2021 года, а также на второй ступени дистилляции в бидистилляторах Ливам БЭ-12.

Изготовлен из нержавеющей стали, обладает устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Обеспечивает стабильный и эффективный нагрев воды в дистилляторах медицинского и лабораторного назначения.

Комплект поставки включает две гайки для подключения электрического провода и две резиновые прокладки для герметичного крепления к корпусу дистиллятора.

Благодаря универсальному исполнению и стандартным размерам, ТЭН легко устанавливается и заменяется, не требуя доработки оборудования.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальная мощность	2,5 кВт
Напряжение	220 В
Межцентровое расстояние	80 мм
Тип резьбы штуцеров	M18 × 1,5
Высота (рабочая)	100 ± 5 мм
Диаметр оболочки ТЭНа	10 мм

Тип рабочей среды вода

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	165 мм
Максимальная ширина	165 мм
Максимальная высота	215 мм
Максимальный вес	0,2 кг
Общий вес	0,2 кг
Общий объём	0,00585338 м³

Преимущества

Электронагреватель для АЭ-25 предлагает ряд преимуществ, обеспечивающих его эффективность и

надёжность:

- Простая установка и подключение — не требует специальных навыков или дополнительного оборудования.
- Устойчивость к коррозии — корпус и нагревательные элементы выполнены из материалов, устойчивых к воздействию воды и пара.
- Низкое энергопотребление — экономичен в эксплуатации при высокой производительности.
- Долгий срок службы — надёжные комплектующие обеспечивают стабильную работу в течение длительного времени.
- Совместимость с аквадистиллятором АЭ-25 — идеальное сочетание для быстрой замены и восстановления работоспособности оборудования.
- Производится с учётом требований к безопасности — снижает риски перегрева и короткого замыкания.
- Обеспечивает стабильную температуру для эффективного процесса дистилляции — поддерживает высокое качество получаемой воды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Вес, кг	0.2
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.