

Трёхканальный таймер Stegler TL-303

Таймеры и секундомеры



Ваша цена

Розница

1 200 руб.

Оптовая цена

1 150 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Трёхканальный таймер Stegler TL-303

Трёхканальный лабораторный таймер Stegler TL-303 — устройство для прямого (секундомер) и обратного отсчёта времени от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с. Позволяет одновременно учитывать три канала времени с точностью до секунды, обеспечивая синхронизацию различных процессов в лаборатории.

Таймер оснащён ЖК-дисплеем для удобного контроля оставшегося времени, звуковым оповещением по завершении отсчёта, магнитной клипсой и подставкой для установки на горизонтальную поверхность. Устройство выполнено из прочного АБС-пластика и отличается низким энергопотреблением. Питание обеспечивается двумя литиевыми батарейками типа LR44 (L1154).

Комплект поставки включает таймер, две литиевые батарейки и руководство по эксплуатации.

Особенности

- Учёт времени по трём каналам одновременно.
- Прямой и обратный отсчёт времени от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с.
- ЖК-дисплей для удобного контроля времени.
- Звуковое оповещение по окончании отсчёта.
- Магнитная клипса и подставка для установки на поверхность.
- Корпус из прочного АБС-пластика.
- Низкое энергопотребление и длительный срок службы батареек.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Таймер прямого отсчёта (секундомер), ч-мин-с	99-59-59
Таймер обратного отсчёта (3-канальный), ч-мин-с	99-59-59
Срок службы, не менее	10 лет
Питание	2 литиевые батарейки LR44 (L1154)

Преимущества

- Одновременный учёт времени по трём каналам с точностью до секунды.
- Прямой и обратный отсчёт времени от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с.
- ЖК-дисплей для удобного контроля пройденного и оставшегося времени.
- Звуковое оповещение по завершении отсчёта.
- Магнитная клипса для крепления на металлической поверхности.
- Подставка для установки таймера на горизонтальную поверхность.
- Корпус из прочного АБС-пластика.
- Низкое энергопотребление обеспечивает долгую работу без замены батареек.
- Питание от двух литиевых батареек типа LR44 (L1154).
- Компактные габариты и малый вес позволяют удобно размещать таймер на рабочем столе или лабораторной поверхности.
- Простая и интуитивно понятная эксплуатация, минимальный функционал для лёгкого управления.

- Долгий срок службы устройства, не менее 10 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000028974.pdf
Габариты, мм	88 × 66 × 13
Вес, кг	0.06
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.