

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа T8-15W

Бактерицидные лампы для облучателей



Ваша цена

Розница

231 руб.

Оптовая цена

225 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: металлический

Описание

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа T8-15W (F15 T8/GL)

Бактерицидная лампа T8-15W предназначена для дезинфекции воздуха и поверхностей от бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Подходит для помещений площадью до 20 м². Срок службы T8-15W – 8000 часов. Интенсивность бактерицидного потока – 9 Вт/м².

ПРОДАЁМ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ (25шт/уп)!

Цоколь лампы – G13. Он металлический, что увеличивает срок службы.

Таблица сравнения лампы T8-15W и лампы с пластиковым цоколем:

Цоколь G13, металлический

Цоколь G13, пластиковый

Срок службы – 8000 часов.

Устойчив к высоким температурам.

Не выделяет запаха.

Небольшой срок службы.

При непрерывной работе нарушается герметичность лампы.

Существует вероятность оплавления.

При длительной работе нагревается и выделяет специфический запах.

T8-15W изготавливается на лицензионном заводе в Шанхае, который поставляет лампы для ведущих мировых компаний. Лампы используются в больницах, университетах, научных лабораториях, в воздухоочистительных установках, а также в домашних условиях. T8-15W устанавливается в облучатели Элид «ОБН-35 & Азов» и др.

Предупреждение: избегайте прямого воздействия на глаза и кожу бактерицидных ламп. T8-15W относится к группе риска 3 в соответствии с ANSI / IESNA RP-27.3-96. Не использовать лампу для общего освещения. Не допускать попадание пыли или грязи на поверхность лампы.

Преимущества

- По сравнению с другими китайскими лампами имеют металлический цоколь.
- Благодаря узкому металлическому цоколю, увеличивается длина «рабочей» части лампы, что гарантирует большую площадь обеззараживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Тип цоколя	G13
Материал цоколя	металлический
Вес, кг	0.1
Габариты в упаковке, мм	470x160x165
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.