

Универсальная пробная оправа ALMAS UTF-5080 Silver

Офтальмологические наборы, линзы и оправы



Ваша цена

Розница

22 926 руб.

Оптовая цена

22 135 руб.

 **АлмасМед**

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Описание

Универсальная пробная оправа ALMAS UTF-5080 Silver

Универсальная пробная оправа ALMAS UTF-5080 Silver предназначена для проведения субъективного подбора очковой коррекции зрения при офтальмологических и оптометрических исследованиях. Оправа обеспечивает точную установку пробных линз, удобную регулировку параметров посадки и комфорт пациента во время обследования.

Модель оснащена вращающимися держателями линз и позволяет устанавливать до 5 линз на каждый глаз, что обеспечивает гибкость при подборе сложной коррекции зрения. Регулировка межцентрового расстояния, носоупора и заушников позволяет адаптировать оправу под индивидуальные анатомические особенности пациента.

Лёгкая конструкция, дополнительная резиновая насадка на носоупор и широкие диапазоны регулировок обеспечивают комфортную посадку и стабильное положение оправы во время проведения диагностики. Оправа подходит для использования в офтальмологических кабинетах, клиниках, оптиках и диагностических центрах.

Особенности

- Регулировка межцентрового расстояния от 50 до 80 мм (монокулярно).
- Шкала одной стороны от 25 до 40 мм.
- Минимальное значение шкалы – 1 мм.
- Вращающиеся держатели линз.
- Шаг шкалы регулировки оси – 5°.
- Размещение до 5 линз на каждый глаз (3 спереди, 2 сзади).
- Регулируемый носоупор по высоте и углу.
- Регулируемая длина заушников.
- Регулируемый угол наклона заушников.
- Дополнительная резиновая насадка на носоупор.
- Лёгкая и эргономичная конструкция.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Регулировка межцентрового расстояния	от 50 до 80 мм (монокулярно)
Шкала одной стороны	от 25 до 40 мм
Минимальное значение шкалы	1 мм
Количество устанавливаемых линз	до 5 на каждый глаз
Шаг шкалы регулировки оси	5°
Регулировка носоупора по высоте	от 0 до 23 мм
Регулировка носоупора по углу	от 0° до 360°
Регулировка длины заушников	до 32 мм
Регулировка угла наклона заушников	± 10°

Преимущества

- Универсальная конструкция для подбора различных типов очковой коррекции.
- Регулировка межцентрового расстояния от 50 до 80 мм для точной настройки.
- Возможность установки до 5 линз на каждый глаз (3 спереди и 2 сзади).
- Вращающиеся держатели линз для удобного подбора коррекции.
- Шаг регулировки оси 5° для точной настройки цилиндрических линз.
- Регулируемый носопор по высоте от 0 до 23 мм.
- Регулировка угла носопора от 0° до 360°.
- Регулируемая длина заушников до 32 мм.
- Регулировка угла наклона заушников $\pm 10^\circ$ для комфортной посадки.
- Минимальное значение шкалы 1 мм для точной настройки.
- Дополнительная резиновая насадка на носопор для повышения комфорта пациента.
- Лёгкая конструкция с массой всего 54 г.
- Эргономичная форма для длительного использования.
- Надёжная фиксация пробных линз во время исследования.
- Подходит для офтальмологических и оптометрических исследований.
- Прочная и износостойкая конструкция.
- Современный дизайн в исполнении Silver.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АлмасМед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Вес, кг	0.054
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.