

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL-9900 с пластиковым приёмником

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

14 617 руб.

Оптовая цена

14 032 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: входит в комплект
- Производительность, л/ч: 1
- Объем водосборника, л: 4

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Описание

Аквадистиллятор Stegler BL-9900 с пластиковым приёмником

Аквадистиллятор Stegler BL-9900 предназначен для получения дистиллированной воды в домашних условиях, небольших лабораториях, аптеках и отделениях больниц. Устройство обеспечивает безопасное и удобное получение чистой воды, не требует специального подключения и подходит для установки на столе или быстрого убирания в шкаф.

Вода проходит дополнительную очистку с помощью угольного фильтра, который рекомендуется менять каждые 3 – 5 месяцев в зависимости от частоты использования. При достижении температуры нагрева выше 160 °С аквадистиллятор автоматически отключает электропитание, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Устройство простое в эксплуатации, надёжное в работе, имеет привлекательный внешний вид, гарантии производителя и доступную цену.

Особенности

- Металлический корпус и пластиковый водосборник.
- Не требует специального подключения к водоснабжению, электричеству и заземлению.
- Автоотключение при температуре нагрева выше 160 °С.
- Компактность, возможность установки на столе и быстрого убирания в шкаф.
- Привлекательный современный дизайн.
- Простота эксплуатации без необходимости обучения.
- Надёжная работа, гарантия производителя и доступная цена.
- Дополнительная очистка воды с помощью угольного фильтра.

Комплектация

- Дистиллятор.
- Пластиковая ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок на горло ёмкости.
- Крышка на горло ёмкости.
- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель, установленный в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	1 л/ч

Максимальный объем исходной воды для одного цикла	3,7 л
Расход воды на получение 1 л дистиллята	1,2 л
Материал корпуса	металл
Материал водосборника	пластик
Автоотключение	при нагреве выше 160 °C

Преимущества

- Не требует специального подключения (в отличие от большинства дистилляторов, которые необходимо подключать к системам водоснабжения, электричества и заземления), его достаточно включить в обычную розетку.
- Можно разместить на столе и при необходимости убрать в шкаф.
- Имеет привлекательный внешний вид.
- Прост в эксплуатации, не требует обучения.
- Надёжен в работе, имеет гарантию.
- Отличное соотношение цена-качество.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029479.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000029479.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	1
Объём водосборника, л	4
Габариты, мм	200 × 270 × 390
Вес, кг	4.8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.