

## Трубчатый электронагреватель Ливам 2,5 кВт для аквадистиллятора АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



**Ваша цена**

Розница

**2 594 руб.**

Оптовая цена

**2 498 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Трубчатый электронагреватель Ливам 86А (ТЭН для АЭ-25, 2,5 кВт)

Ливам 86А — трубчатый электронагреватель мощностью 2,5 кВт, предназначенный для нагрева воды в аквадистилляторах [Ливам&nbsp;АЭ-25](#), выпущенных с ноября 2021 года, а также на второй ступени дистилляции в бидистилляторах Ливам БЭ-12.

Изготовлен из нержавеющей стали, обладает устойчивостью к коррозии и долгим сроком службы. Обеспечивает стабильный и эффективный нагрев воды в дистилляторах медицинского и лабораторного назначения.

Комплект поставки включает две гайки для подключения электрического провода и две резиновые прокладки для герметичного крепления к корпусу дистиллятора.

Благодаря универсальному исполнению и стандартным размерам, ТЭН легко устанавливается и заменяется, не требуя доработки оборудования.

#### Технические характеристики

| Параметр                | Значение   |
|-------------------------|------------|
| Номинальная мощность    | 2,5 кВт    |
| Напряжение              | 220 В      |
| Межцентровое расстояние | 80 мм      |
| Тип резьбы штуцеров     | M18 × 1,5  |
| Высота (рабочая)        | 100 ± 5 мм |
| Диаметр оболочки ТЭНа   | 10 мм      |

Тип рабочей среды вода

#### Транспортные характеристики

| Параметр            | Значение      |
|---------------------|---------------|
| Количество мест     | 1             |
| Максимальная длина  | 165 мм        |
| Максимальная ширина | 165 мм        |
| Максимальная высота | 215 мм        |
| Максимальный вес    | 0,2 кг        |
| Общий вес           | 0,2 кг        |
| Общий объём         | 0,00585338 м³ |

### Преимущества

Электронагреватель для АЭ-25 предлагает ряд преимуществ, обеспечивающих его эффективность и

надёжность:

- Простая установка и подключение — не требует специальных навыков или дополнительного оборудования.
- Устойчивость к коррозии — корпус и нагревательные элементы выполнены из материалов, устойчивых к воздействию воды и пара.
- Низкое энергопотребление — экономичен в эксплуатации при высокой производительности.
- Долгий срок службы — надёжные комплектующие обеспечивают стабильную работу в течение длительного времени.
- Совместимость с аквадистиллятором АЭ-25 — идеальное сочетание для быстрой замены и восстановления работоспособности оборудования.
- Производится с учётом требований к безопасности — снижает риски перегрева и короткого замыкания.
- Обеспечивает стабильную температуру для эффективного процесса дистилляции — поддерживает высокое качество получаемой воды.

## Характеристики

| Параметр:                        | Показатель: |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Бренд</b>                     | Ливам       |
| <b>Страна бренда</b>             | Россия      |
| <b>Вес, кг</b>                   | 0.2         |
| <b>Электропитание, В</b>         | 220         |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b> | 2 500       |
| <b>Страна производства</b>       | Россия      |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.